

# Maner de comutare DASI-Q11-35/40-A-SL

Cod: 1548155

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	35 40
Model	pentru fanta T
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	8 g
tip fixare	prins in fanta T cu stift filetat cu filet interior
Indicatie material	conform RoHS
Materialul suruburilor	otel zincat