


# Numarator presetat PZV-E-C

Cod: 15608

FESTO

Scadere, cu resetare pneumatica



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Structura constructiva	debitmetru mecanic cu actionare pneumatica
Tip de revenire	buton manual sau semnal pneumatic
Afisare	5 pozitii
Actionare la caderea presiunii	$0,2 \pm 0,1$ bar
Revenire cadere presiune	$0,15 \pm 0,1$ bar
Presiune de raspuns actionare	$0,6 \pm 0,2$ bar
presiune de operare	2 ... 8 bar
Presiunea minima de deconectare	2 bar
Durata minima a impulsului pentru actionare	10 ms
Durata minima a impulsului pentru revenire	180 ms
Durata minima de pauza a actionarii	15 ms
Durata minima de pauza a revenirii	50 ms
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	150 g
tip fixare	Montare pe panou frontal
Conexiune pneumatica	M5