

Quickstepper FSS-12-C

Cod: 15609

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Secventiator pneumatic/mecanic cu 12 pasi si circuite logice de pornire , pe placa de baza 2n

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2025. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	2,5 mm
Structura constructiva	Comutator cu acumulare
Confirmare cadere presiune	$\leq 0,5$ bar
Confirmare presiune de raspuns	$\geq 1,5$ bar
presiune de operare	2,5 ... 6 bar
Debit nominal	60 l/min
Lungimea minima a impulsului de confirmare	50 ms
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene de protectie Ex (ATEX)
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK EX
Certificat ATEX in afara UE	EPL Dc (GB) EPL Gb (GB)
Gaz categoria ATEX	II 2G
Praf categoria ATEX	II 3D
Tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	Ex h IIC T4 Gb
Tip praf cu protectie la aprindere si explozie	Ex h IIIC T125°C Dc
Protectie la explozie temperatura ambientala	$+5^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	5 ... 40 °C
Greutate produs	450 g
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	ABS