


# Actionare oscilanta DSM-T-8-90-P-FW

Cod: 1564334

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	8
unghi de amortizare	0,5 deg
Unghi de oscilatie	0 ... 90 deg
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu actiune dubla
Structura constructiva	aripa oscilanta
Detectarea pozitiei	fara
presiune de operare	4 ... 8 bar
Frecventa maxima de rotire la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	3 Hz
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	0,7 Nm
Moment de inertie admisibil	0,0013 kgm <sup>2</sup>
Greutate produs	117 g
tip fixare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	M3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul arborelui de anternare	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul etansarilor	TPE-U(PU)
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat