


# Regulator pentru presiune joasa LR-3,3

Cod: 15717

FESTO

fara placa de baza



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Functie de regulator	Presiune de iesire constanta cu aerisire secundara
tip fixare	Montare pe panou frontal
Debit nominal	150 l/min
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Materialul carcasei	POM
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	regulator cu membrana cu aerisire secundara
presiune de operare	10 bar
Presiune de operare	145 psi
Histerezis presiune maxima	0,3 bar
Presiune de comanda	8 bar
Presiune de pilotare	120 psi
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Materialul etansarilor	NBR TPE-A TPE-U(PU)