


# Flansa pivotanta SNGB-250

Cod: 157512

FESTO

cu suport lagar adecvat LN, LSN



## Fisa tehnica

| Caracteristica                       | valoare   |
|--------------------------------------|---|
| marime de fabricatie                 | 250   |
| bazat pe norme                       | ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune                                    |
| Conformitatea PWIS                   | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura mediului                 | -40 ... 90 °C   |
| Greutate produs                      | 16.141 g  |
| Indicatie material                   | conform RoHS  |
| Materialul montajului                | Fonta cu grafit nodular   |
| Materialul pinului de montaj         | otel<br>zincat  |
| Materialul rulmentului               | Material plastic  |
| Materialul saibei                    | otel galvanizat   |
| Materialul suruburilor               | otel<br>zincat  |
| Materialul sigurantei                | Otel de arc, galvanizat   |