

Suport lagar LNZG-320

Cod: 157517

FESTO

(2 piese) pentru cilindri cu fixare oscilantata DNGZS.
Acest mod de fixare poate fi utilizat pentru cilindrii DNC, DNG si
DNGU cu articulatie centrala (jug) sau cu articulatie sferica.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	320
bazat pe norme	ISO 15552
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 100 °C
Greutate produs	2.934 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	otel zincat
Materialul rulmentului	Bronz