

Tub material plastic PU-5/32-BL

Cod: 158360

FESTO

pentru racordurile CN si CK, flexibilitate si rezistenta deosebite, poliuretan (nu este recomandat pentru industria alimentara).
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.
Presiunea maxima este permisa la temperatura maxima.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|------------------|
| diametru exterior | 3,97 mm |
| Raza de curbura relevanta pentru debit | 17 mm |
| diametru interior | 2,6 mm |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -0,95 ... 10 bar |
| temperatura mediului | -30 ... 60 °C |
| greutate produs dupa lungime | 0,009 kg/m |
| culoare | albastru |
| indicatie material | conform RoHS |