

# Cilindru rotund EG-2,5-10-PK-2

Cod: 15884

FESTO

Micro Pneumatic.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	10 mm
Diametru piston	2,5 mm
Amortizare	Fara amortizare
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Piston tija Corp cilindru
Detectarea pozitiei	fara
variante	tija unilaterala
presiune de operare	3,5 ... 7 bar
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	5 ... 60 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	1,9 N
Fora minima teoretica a revenirii cu arc	0,5 N
Fora maxima teoretica a revenirii cu arc	1 N
Greutate produs	2 g
tip fixare	cu contrapiulita
Conexiune pneumatica	PK-2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei	otel aliaj inalt
Materialul etansarilor	NBR
Materialul tije	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul corpului cilindrului	Alama nichelata