


Filtru vacuum VAF-PK-4

Cod: 15889

FESTO

Montat in linie.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	3 mm
pozitie instalare	Oricare
Finetea filtrului	50 µm
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Indicatii privind presiunea de operare	Doar pentru aplicatiile din sistemele cu vacuum deschis
Debit la presiune negativa = -0,075 MPa (-0,75 bari, -10,875 psi)	70 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	0 ... 40 °C
Greutate produs	6 g
tip fixare	montare in linie
Conexiune pneumatica	PK-4 cu piulita olandeza
Materialul piulitei de legatura	POM
Indicatie material	conform RoHS
Materialul filtrului	tesatura PA
Materialul carcasei	PA
Potrivire impuls de ejectare	<= 8 bar