

Kit paralel EAMM-U-110-S95-80G-207

Cod: 1589544

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	110
pozitie instalare	Oricare
Raport de transmisie	1:1
Numarul maxim de turatii	5.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	799 kgmm ²
Cuplu de actionare in gol	0,3 Nm
Moment de rotatie transferabil	25 Nm
Greutate produs	6.940 g
Cod interfata actuator	S95
Cod interfata, intrare motor	80G
Indicatie material	conform RoHS