



Actionare liniara DGP-18- -PPV-A-B

Cod: 158971

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate, cu cuplare mecanica intre tija si elementul actionat, cu amortizare reglabila la ambele capete.

produs retras. Livrabil pana in 2013.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	10 ... 1.800 mm
diametru piston	18 mm
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete amortizor, caracteristica dura
pozitie instalare	oricare
ghidaj	ghidaj de baza
principiu de preluare	se asambleaza numai prin forma (slit)
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
presiune de operare	2 ... 8 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
lungime de amortizare	16 mm
forta teoretica la 6 bar, revenire	153 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	153 N
masa miscata	80 g
masa miscata la 0 mm cursa	80 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	460 g
adaos de masa la 10 mm cursa	16 g
racorduri alternative	vezi desenul produsului
racord pneumatic	M5
informatii referitoare la material pentru capac	aluminu turnat cu strat acoperitor
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu eloxat