


Cablu de conectare KMP1-02-VI-12-X

Cod: 158986

FESTO

Cablul este disponibil de la 1 la 99 m.



Reprezentare

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
Domeniul tensiunilor de operare AC	≤ 300 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	≤ 250 V
capacitatea curent de sarcina	4 A
tip de protectie	IP65
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	5 ... 70 °C
temperatura mediului	-30 ... 70 °C
racord electric	cu 25 poli doza
structura cablului	25 x 0,75 mm ²
diametrul cablului	13 mm
tip fixare	cu etrier de fixare
informatii referitoare la material pentru carcasa	metal usor turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PE
informatii material conectori	aliaj de cupru argintat