

# Cablu de conectare KMP1-02-II-8-X


Cod: 158989

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Cablul este disponibil de la 1 la 99 m.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Reprezentare

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
Domeniul tensiunilor de operare AC	$\leq 300$ V
Domeniul tensiunilor de operare DC	$\leq 250$ V
capacitatea curent de sarcina	4 A
tip de protectie	IP65
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	5 ... 70 °C
temperatura mediului	-30 ... 70 °C
racord electric	cu 40 poli doza
structura cablului	39 x 0,75 mm <sup>2</sup>
diametrul cablului	17 mm
tip fixare	cu etrier de fixare
informatii referitoare la material pentru carcasa	metal usor turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PE
informatii material conectori	argintat aliaj de cupru