



Conductor de legatura SIM-M12-3WD-5-NSL-PU

Cod: 159435

FESTO

Pentru senzori si senzori de proximitate.
produs retras. Livrabil pana in 2013.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
corespunde normelor	EN 61076-2-101 EN 61984
Caracteristica cablu	standard
Conditii de test ale cablului	Lant de remorcare: 5 milioane de cicluri, raza de curbura 75 mm Fora de indoire conform standardelor Festo, conditii de test la cerere. Testare conditii la cerere
indicatie gata pentru operare	LED verde
afisarea starii de comutare	LED galben
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
rezistenta la tensiune	0,8 kV
sarcina de curent acceptabila la 40°C	4 A
grad de contaminare	3
tip de protectie	IP65 IP68
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 70 °C
temperatura mediului	-25 ... 70 °C
racord electric	Priza cu cot / capat deschis M12x1 / - 5-pin / 3-fire
structura cablului	3 x 0,25 mm ²
diametrul cablului	4,5 mm
lungimea cablului	5 m
sectiunea transversala a conductorului	0,25 mm ²
codificarea fiselor	A
codul de culori pentru izolatia conductorilor	albastru maro negru
culoare carcasa	negru
culoare invelis cablu	gri
informatii referitoare la material pentru piulita olandeza	alama nichelat
indicatie material	Fara cupru si PTFE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	TPE-U(PU)
informatia referitoare la materialul mantalei izolatoare	PVC
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	TPE-U(PU)