


Cilindru cu piston dublu DPZJ-32-25-P-A-S2

Cod: 159970

FESTO

Cu doua tije in paralel si juguri la capete, permite echiparea cu senzori de proximitate, cu inele elastice la capetele de cursa.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	25 mm
Domeniu de ajustare pentru pozitii de capat / lungime	10 mm
Diametru piston	32 mm
Mod de operare unitate actionare	jug
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	ghidaj cu alunecare
Structura constructiva	Ghidaj
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
variante	Tija bilaterala
Presiune de operare Mpa	0,1 ... 1 MPa
presiune de operare	1 ... 10 bar
Viteza maxima	1 m/s
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
energia de impact in pozitii finale	0,5 Nm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur	724 N
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	724 N
Racorduri alternative	vedeti desenul produsului
Conexiune pneumatica	G1/8
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul tije	otel inoxidabil aliaj inalt