


# Rezervor de aer comprimat CRVZS-0.75

Cod: 160235

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Volum	0,75 l
pozitie instalare	Oricare
Corespunde normelor	Lista de referinta AD 2000
Presiune de operare Mpa	-0,095 ... 1,6 MPa
presiune de operare	-0,95 ... 16 bar
Presiune de operare	-13,78 ... 232 psi
Aprobare	CRN TÜV
Departament eliberare certificate	TSSACRN0H17477.5C
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Azot
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura medie	-10 ... 100 °C
Temperatura mediului	-10 ... 100 °C
Cuplu de strangere maxim, filet conectare	23 Nm
Greutate produs	736 g
tip fixare	cleme de fixare
Conexiune pneumatica	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul rezervorului de aer	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul clipului de fixare	otel inoxidabil aliaj inalt