

Cilindru compact ADVULQ-2"- -P-A



Cod: 160586

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate. Asigurat antirotatie prin tija patrata a pistonului. Capatul tije cu filet interior.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| cursa | 0,04 ... 12 " |
| diametru piston | 2" |
| amortizare | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete |
| modul de functionare | cu actiune dubla |
| capat tija de piston | filet interior |
| siguranta contra torsiunii/ghidaj | tije de piston patrata |
| presiune de operare | 11,6 ... 145 Psi |
| mediu de operare | aer comprimat filtrat |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -4 ... 176 °F |
| forta teoretica la 6 bar, revenire | 1.057 N |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare | 1.178 N |
| masa miscata la 0 mm cursa | 112 g |
| adaos de greutate la 10 mm cursa | 16 g |
| greutatea de baza la 0 mm cursa | 560 g |
| racord pneumatic | NPT1/8-27 |
| presiune de operare [psi] | 11,6 ... 145 psi |
| informatii referitoare la material pentru capac | aliaj maleabil aluminiu |
| informatii referitoare la material pentru etansari dinamice | TPE-U(PU) NBR |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inalt aliat |
| informatii referitoare la material pentru teava de cilindru | aliaj maleabil aluminiu |