



Actionare liniara DGP-2"- -PPV-A-B

Cod: 160913

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate, fara tija, cu cuplare mecanica intre tija si elementul actionat, cu amortizare reglabila la ambele capete.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA. produs retras. Livrabil pana in 2013.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|--|
| cursa | 10 ... 3.000 mm |
| diametru piston | 2" |
| amortizare | PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete amortizor, caracteristica dura |
| ghidaj | ghidaj de baza |
| principiu de preluare | se asambleaza numai prin forma (slit) |
| presiune de operare | 1,5 ... 8 bar |
| modul de functionare | cu actiune dubla |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| lungime de amortizare | 30 mm |
| racord pneumatic | NPT1/4-18 |