


# Actionare liniara DGP-2 1/2"- -PPV-A-B

Cod: 160914


FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate, fara tija, cu cuplare mecanica intre tija si elementul actionat, cu amortizare reglabila la ambele capete.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA. produs retras. Livrabil pana in 2013.



Exemplary  
representation



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	10 ... 3.000 mm
diametru piston	2 1/2"
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete amortizor, caracteristica dura
ghidaj	ghidaj de baza
principiu de preluare	se asambleaza numai prin forma (slit)
presiune de operare	1,5 ... 8 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
lungime de amortizare	30 mm
racord pneumatic	NPT3/8-18