

Modul de ramificare FRM-H-3/4-D-MAXI

Cod: 162794

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

Ramificator cu 4 racorduri, suport pentru modul suplimentar.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| pozitie instalare | Oricare |
| Structura constructiva | Modul de ramificare |
| presiune de operare | 0,25 ... 16 bar |
| Debit standard in directia principala de curgere 1->2 | 13.500 l/min |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Gaze inerte |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | -10 ... 60 °C |
| Clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Gaze inerte |
| Temperatura medie | -10 ... 60 °C |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Greutate produs | 666 g |
| Conexiune pneumatica 1 | G3/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | G3/4 |
| Conexiune pneumatica 3 | G3/4 |
| Conexiune pneumatica 4 | G1/4 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul carcasei | zinc turnat sub presiune |