


Microfiltru LFMA-1/2-H-A

Cod: 162815

FESTO

cu cartus filtrant 0,01 μm , cos metallic de protectie
tip iesit din fabricatie Livrabil pana in 2008



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	0,01 μm
eficienta filtrului	99,9999 %
evacuare condensat	complet automat
structura constructiva	filtru cu fibre
indicarea presiunii diferentiale	manometru
presiune de intrare 1	0 ... 16 bar
debit nominal normal	1.100 l/min
mediu de operare	aer comprimat
temperatura mediului	1,5 ... 60 °C
continutul rezidual de ulei	0,01 mg/m ³
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
greutate produs	1.120 g
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/2
racord pneumatic 2	G1/2
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru filtru	fibre de borosilicat
informatii referitoare la material pentru carcasa	zinc turnat sub presiune