


Filtru fin LFMB-3/4-H-A

Cod: 162819

FESTO

cu cartus filtrant de 1 µm, cos metallic de protecție
tip iesit din fabricatie Livrabil pana in 2008



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	1 µm
eficienta filtrului	99,9999 %
evacuare condensat	complet automat
structura constructiva	filtru cu fibre
indicarea presiunii diferentiale	manometru
presiune de intrare 1	0 ... 16 bar
debit nominal normal	3.300 l/min
mediu de operare	aer comprimat filtrat, finetea filtrului 5 µm
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
temperatura mediului	1,5 ... 60 °C
continutul rezidual de ulei	0,5 mg/m ³
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
tip fixare	la alegere: montare in linie cu accesorii
racord pneumatic 1	G3/4
racord pneumatic 2	G3/4
informatii referitoare la material pentru filtru	fibre de borosilicat
informatii referitoare la material pentru carcasa	zinc turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	zinc turnat sub presiune