



# Combinatie microfiltru LFMBA-3/4-H-A

Cod: 162822

FESTO

Microfiltru 1  $\mu\text{m}$  pentru prefiltrare si microfiltru cu 0.01  $\mu\text{m}$ , cu cuva de protectie din metal  
tip iesit din fabricatie Livrabil pana in 2008



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	0,01 $\mu\text{m}$
eficienta filtrului	99,9999 %
evacuare condensat	complet automat
structura constructiva	filtru cu fibre
indicarea presiunii diferentiale	manometru
presiune de intrare 1	0 ... 16 bar
debit nominal normal	1.400 l/min
mediu de operare	aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 5 $\mu\text{m}$ aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 5 $\mu\text{m}$
temperatura mediului	1,5 ... 60 °C
continutul rezidual de ulei	0,01 mg/m <sup>3</sup>
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
greutate produs	5.740 g
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic 1	G3/4
racord pneumatic 2	G3/4
informatii referitoare la material pentru filtru	fibre de borosilicat
informatii referitoare la material pentru carcasa	ranforsat cu PA
informatii referitoare la material pentru pahar	zinc turnat sub presiune