

Unitate de blocare DADL-EL-Q11-32

Cod: 1631139

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	32
Domeniu de ajustare a unghiului de oscilatie	55 ... 200 deg
Structura constructiva	Piston tija
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Presiune de operare Mpa	0,5 ... 0,8 MPa
presiune de operare	5 ... 8 bar
Presiune de operare	72,5 ... 116 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	600 g
tip fixare	cu orificiu si bucsa de centrare
Conexiune pneumatica	M5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Aluminiu eloxat
Materialul etansarilor	NBR TPE-U(PU)
Materialul carcasei	Aluminiu dur eloxat
Materialul carcasei de protectie	Aluminiu eloxat
Materialul rulmentului	Material plastic
Materialul saibei	Aluminiu eloxat
Materialul suruburilor	otel zincat
Mod de functionare	cu simpla actiune cu tragere