


Cablu de conectare KVIA-5

Cod: 163960

FESTO

Pentru unitatile analogice



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
Domeniul tensiunilor de operare AC	≤ 250 V
capacitatea curent de sarcina	1 A
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-30 ... 80 °C
greutate produs	306 g
racord electric	fisa dreapta
structura cablului	6x0,25
diametrul cablului	8 mm
lungimea cablului	5 m
tip fixare	cu piulita olandeza
informatii referitoare la material pentru carcasa	PBT
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PVC
informatii material conectori	bronz argintat si aurit