

Conector cu cot PEV-1/4-WD-LED-24

Cod: 164274

FESTO

pentru releu de presiune, cu LED.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Corespunde normelor	EN 175301-803
Afisarea starii de comutare	LED galben LED verde
tip fixare	Insurubat strans
Priza de cablu	in unghi
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Conexiune tip A in baza EN 175301-803
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	4
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	Surub central M3
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	clema cu insurubare
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	5
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	5
Domeniul tensiunilor de operare DC	15 ... 30 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	8 A
Fiting de cablu	Pg11
Diametru cablu permis	4,5 ... 11 mm
Sectiune transversala racord	0,25 ... 1,5 mm ²
Tip de protectie	IP65
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-40 ... 80 °C
Indicatie pentru temperatura ambientala	Note derating
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	PA6 ranforsat
Culoare carcasa	transparent
Materialul contactului electric	Alama nichelat cositorit