


# Amortizor de zgomot UC-QS-4H

Cod: 165006

FESTO

din plastic



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare                                       |
|---|---|
| pozitie instalare                                   | Oricare                                       |
| Marimea legaturii                                   | 1   |
| Presiune de operare Mpa                             | 0 ... 1 MPa                                   |
| presiune de operare                                 | 0 ... 10 bar                                  |
| directie de curgere catre atmosfera                 | 350 l/min                                     |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila            |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Nivel presiune zgomot                               | 60 dB(A)                                      |
| Temperatura mediului                                | -10 ... 70 °C                                 |
| Greutate produs                                     | 0,5 g   |
| Conexiune pneumatica                                | QS-4  |
| Materialul insertiei amortizorului                  | PE  |
| Materialul dopului filetat                          | PE  |
| Indicatie material                                  | conform RoHS                                  |