



Senzor retro-reflexiv SOEG-RSP-Q30-PS-K-2L

Cod: 165330

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2020. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Corespunde normelor	EN 60947-5-2
Aprobare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Indicatie material	Fara cupru si PFTE
Metode de masurare	Bariera retroreflexiva
Tip de lumina	rosu polarizat
Raza de actiune	0 ... 2.000 mm
Temperatura mediului	-25 ... 55 °C
Iesire de comutare	PNP
Funcie de element de comutare	comutare la intuneric
Frecventa maxima de comutare	1.000 Hz
Curentul maxim de iesire	200 mA
Cadere de tensiune	2 V
Rezistenta la scurt-circuit	pulsatil
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
Pulsatii reziduale	20 %
Curent de mers in gol	25 mA
protectie contra inversarii polaritatii	Pentru toate conexiunile electrice
Conectare electrica	cablu 3 fire
Lungimea cablului	2,5 m
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PUR)
marime de fabricatie	30x30x15 mm
tip fixare	cu orificiu
Greutate produs	85 g
Materialul carcasei	ranforsat PBT
Afisarea starii de comutare	LED galben
Afisarea rezervei de functionare	LED verde
Optiuni de ajustare	Potentiometru
Domeniul de ajustare a limitei inferioare	0 mm
Domeniu de reglare a limitei superioare	2.000 mm
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 55 °C
Tip de protectie	IP65
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune