


# Racord tip L NPKA-L-G18-Q6-P10

Cod: 1655429

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
Deschidere nominala	4 mm
Adancimea de inserare a tubului	25,8 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	Inel de etansare
pozitie instalare	Oricare
Marimea legaturii	10
Structura constructiva	Principiu Push-Pull
Presiune de operare Mpa	-0,095 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,95 ... 10 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 145 psi
Indicatii privind presiunea de operare	Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata)
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim	2 Nm
Cuplul nominal de strangere	1,25 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Greutate produs	7,5 g
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G1/8
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 6 mm
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcusei	PA66-GF30
Materialul etansarii filetate	NBR
Materialul bucsii	POM
Materialul etanșării furtunului	NBR