



# Placa intermediara - regulator presiune LR-ZP-A-D-1-CT

Cod: 165850

FESTO

Pentru ventilele ISO.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2010.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	ISO 5599-1
functiune integrata	regulator de presiune
structura constructiva	piston
domeniul de reglare a presiunii	0 ... 12 bar
presiune de intrare 1	$\leq 14$ bar
greutate produs	520 g
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune otel