


# modul extensie CMGA-E1-PB

Cod: 1680827

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
domeniu de lucru al intrarii logice	20,4 ... 28,8 V
tensiune nominala alimentare logica DC	24 V
domeniul admisibil al tensiunii logice	-15% - 20%
tensiune nominala de operare DC	24 V
Curent nominal, alimentare logica	$\leq 2$ A
consum curent 24 V	$\leq 2,4$ W
interfata Encoder intrare, functiune	nu
Afisare	LED
elemente de deservire	releu Dip Rotary coding switch
tip de protectie	IP20
temperatura mediului	0 ... 50 °C
temperatura de depozitare	-10 ... 70 °C
greutate produs	110 g
dimensiuni l x L x l	22,5 mm x 115 mm x 100 mm
tip fixare	cu sina tip omega
pozitie instalare	vertical convectie libera
racord bus	cu 9 poli Sub-D
cuplajul bus-ului de camp	Profibus DP
rata max. de transmisie a bus-ului de camp	12 Mbit/s
indicatie material	contine substante cu LABS conform RoHS