

Maner de comutare DASI-Q11-16-A-SL

Cod: 1692969

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	16
Model	pentru fanta T
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	2,5 g
tip fixare	prins in fanta T cu stift filetat cu filet interior
Indicatie material	conform RoHS
Materialul suruburilor	otel zincat