


Bobina MSN1W-24AC/12DC

Cod: 170152

FESTO

Pentru AC, fara conector electric.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Durata minima a anclansarii	10 ms
Durata de anclansare	100 %
factor de putere cos {phi}	0,7
Caracteristica bobina	12 V DC: 5 W 24 V AC: 50 Hz, putere preluare 7,5 VA, putere mentinere 5 VA 24 V AC: 60 Hz, putere preluare 5 VA, putere mentinere 3,7 VA
Oscilatii admisibile ale tensiunii	bei 50Hz ±10 % bei 60Hz -10...+20 %
Conformitatea PWIS	VDMA24364-C1-L
Temperatura medie	-10 ... 50 °C
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-10 ... 50 °C
Greutate produs	80 g
Conectare electrica	3 pini Oglinda de conectare tip A conform EN 175301-803 poate fi prins cu brida conform DIN EN 175301-803
tip fixare	prins cu clema de fixare
Materialul carcasei	PA
Materialul contactului electric	otel
Materialul infasurarii	Cupru