


Alimentare tensiune SPC200-PWR-AIF

Cod: 170175

FESTO

Cu sursa de alimentare si INTERFATA axiala.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
consum max. de curent sarcina	5 A
consum max. de curent logica	4 A
tensiune nominala de operare DC	24 V
rezerva tensiune logica in caz de cadere a retelei	10 ms
pulsatii reziduale	2 %
consum tipic de curent pe modul	100 mA
oscilatii admisibile ale tensiunii	-5 % / +25 %
greutate produs	82 g
racord electric tensiune de operare	regleta conexiuni cu 3 poli
racord electric AIF AUT	cu 5 poli
caracteristica de putere conexiune axa	2 axe pneumatice max. 16 intrari digitale pentru functiuni max. 16 iesiri digitale pentru functiuni
spatiu instalare	1