


I/O digitala SPC200-DIO

Cod: 170179

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
asigurare iesiri	electronic curent max. de declansare 2 A prin intermediul sumei tuturor iesirilor
asigurare alimentare senzori	electronic
durata de raspuns iesire	1,5 ms
numarul iesirilor digitale	8
numarul intrarilor digitale	10
varianta iesiri	conform IEC 61131-2 logica pozitiva (PNP) izolatie galvanica
varianta intrari	conform IEC 61131-2 logica pozitiva (PNP) fara izolare galvanica
durata soc, intrari	5 ms
tensiune nominala de operare DC la iesiri	24 V
alimentare senzor	0,5 A din alimentare interna
consum de curent la intrare	8 mA
capacitatea curent de sarcina la o iesire	250 mA
consum tipic de curent pe modul	50 mA
oscilatii admisibile ale tensiunii la iesiri	+/- 25 %
greutate produs	62 g
racord electric iesiri	regleta conexiuni cu 10 poli
racord electric intrari	regleta conexiuni cu 12 poli
spatiu instalare	de la 3 in sus