


# Mini-sanie SLT-10-10-P-A

Cod: 170554

FESTO

ghidare precisa cu bile si limitatoare ajustabile.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	10 mm
Domeniu de ajustare pentru pozitii de capat / lungime	4 mm
Diametru piston	10 mm
Mod de operare unitate actionare	jug
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	ghidaj cu colivie de rulment
Structura constructiva	cinematica cu jug
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
presiune de operare	1 ... 10 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
energia de impact in pozitii finale	0,1 Nm
Forta maxima Fy	470 N
Forta maxima Fz	470 N
Momentul maxim Mx	2,1 Nm
Momentul maxim My	2,1 Nm
Momentul maxim Mz	1,6 Nm
Forta teoretica la 6 bar, revenire	79 N
Forta teoretica la 6 bar, inaintare	94 N
Masa in miscare	125 g
Greutate produs	252 g
Racorduri alternative	vedeti desenul produsului
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica	M5
Indicatie material	Fara cupru si PFTE
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul etansarilor	HNBR
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul tijei	otel inoxidabil aliaj inalt