


# Regulator de presiune electric PREL-90-HP3-A4-A-40CFX-S2-3

Cod: 1709133

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	90
Diametru nominal DN	24
serie	L
pozitie instalare	vertical
tip de actionare	electric
Structura constructiva	Regulator de presiune electric
Funcție de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara
Presiune de operare Mpa	0 ... 5 MPa
presiune de operare	0 ... 50 bar
Domeniu reglare presiune	0,6 ... 40 bar
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Domeniu semnal, iesire analogica	4 - 20 mA
Domeniu semnal, intrare analogica	0 - 10 V
Valoare de REFERINTA/EFFECTIVA	Tip curent 4 - 20 mA
Aprobare	SE Type Test Certification
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura medie	5 ... 50 °C
Temperatura mediului	5 ... 50 °C
Greutate produs	6.100 g
Conexiune electrica IN	Stecher, M12, 5-pini, codificat A
Conexiune electrica OUT	Stecher, M12, 5-pini, codificat A
tip fixare	la grupul de preparare cu accesorii la alegere:
Conexiune pneumatica 1	G1
Conexiune pneumatica 11	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1
Conexiune pneumatica 22	G1/4
Conexiune pneumatica 3	G1
Conexiune pneumatica 82	G3/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei de dedesubt	Aluminiu eloxat
Materialul arcului	Otel de arc
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat