

Cilindru rotund DSAG-10- -PPV-S2

Cod: 171349


Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

capac cu stifturi filetate, cu tija bilaterala.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2024. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO

Reprezentare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	1 ... 160 mm
Diametru piston	10 mm
Filet tija	M4
Amortizare	PPV: amortizare pneumatica reglabila la capat de cursa
Capat tija	Filet exterior
presiune de operare	1 ... 10 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
lungime de amortizare	9,5 mm
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur	39,6 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	47,1 N
Masa in miscare la 0 mm cursa	11,1 g
Adaos de masa la 10 mm cursa	1 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	19 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	2,7 g
Conexiune pneumatica	M8x1
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul etansarilor	NBR TPE-U(PU)
Materialul carcusei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul tije	otel inoxidabil aliaj inalt