


Cilindru rotund DSAH-20- -P-A

Cod: 171665

FESTO

cu capac de lagar pentru montaj direct, capac de inchidere cu
racord de alimentare radial.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 320 mm
diametru piston	20 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	158,3 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	188,5 N
masa miscata la 0 mm cursa	79 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	7,2 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	138 g
adaos de masa la 10 mm cursa	3,9 g
racord pneumatic	M5
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat