

Unitate de ghidare EAGF-V2-KF-100-320

Cod: 1725852

FESTO

pentru cilindrii electrici tip ESBF.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	100
cursa	320 mm
Jocul la intoarcere	0 µm
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Forta maxima Fy	2.300 N
Forta maxima Fy static	3.120 N
Forta maxima Fz	2.300 N
Forta maxima Fz static	3.120 N
Momentul maxim Mx	198 Nm
Momentul maxim Mx static	268 Nm
Momentul maxim My	197 Nm
Momentul maxim My static	267 Nm
Momentul maxim Mz	197 Nm
Momentul maxim Mz static	267 Nm
Forta de deplasare	40 N
Masa in miscare	8.586 g
Greutate produs	15.695 g
Centru de greutate al masei in miscare la cursa 0	47 mm
Centru de greutate aditional al masei in miscare la fiecare 10 mm cursa	3,6 mm
tip fixare	cu filet interior
Indicatie material	conform RoHS
Materialul componentei de ghidare	Otel calit
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul plăcii jugului	otel