


Cilindru rotund DSAQ-63- -PPV

Cod: 172829

FESTO

Capac de inchidere cu conectare aer radiala.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Reprezentare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	1 ... 500 mm
diametru piston	63 mm
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
lungime de amortizare	27 mm
forta teoretica la 6 bar, revenire	1.682 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	1.870 N
masa miscata la 0 mm cursa	1.137 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	43,9 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	1.397 g
adaos de masa la 10 mm cursa	24,8 g
racord pneumatic	M45x1,5
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat