


Fixare cu flansa FNC-125

Cod: 174382

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|---|
| marime de fabricatie | 125 |
| Corespunde normelor | ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura mediului | -40 ... 150 °C |
| Greutate produs | 3.775 g |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul montajului | otel zincat |
| Materialul suruburilor | otel zincat |