


# Flansa pivotanta SNC-100

Cod: 174388

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	100
bazat pe norme	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	867 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul pinului de montaj	otel zincat
Materialul suruburilor	otel zincat
Materialul sigurantei	Otel de arc zincat