


Flansa pivotanta SNCB-32

Cod: 174390

★ Gama de produse standard

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| marime de fabricatie | 32 |
| bazat pe norme | ISO 15552 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Clasificarea RSBP conform CD-0033 | F5 |
| Temperatura mediului | -40 ... 90 °C |
| Greutate produs | 103 g |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul montajului | Aluminiu turnat sub presiune |
| Materialul pinului de montaj | otel galvanizat |
| Materialul rulmentului | Material plastic |
| Materialul saibei | otel galvanizat |
| Materialul suruburilor | otel galvanizat |
| Materialul sigurantei | Otel de arc, galvanizat |