

# Flansa pivotanta SNCL-40

Cod: 174405

★ Gama de produse standard

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
bazat pe norme	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 90 °C
Greutate produs	95 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul rulmentului	Material plastic
Materialul suruburilor	otel zincat