

# Flansa cu jug ZNCF-40

Cod: 174412

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                       | valoare                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| marime de fabricatie                 | 40                                   |
| bazat pe norme                       | ISO 15552                            |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS                   | VDMA24364-B2-L                       |
| Temperatura mediului                 | -40 ... 150 °C                       |
| Greutate produs                      | 285 g                                |
| Indicatie material                   | conform RoHS                         |
| Materialul montajului                | Turnat din otel inoxidabil           |
| Materialul suruburilor               | otel<br>zincat                       |