


Greifer unghiular HGW-10-A

Cod: 174818

FESTO

autocentrant, montabil ca Greifer intern sau extern, unghi de deschidere 40° , cu sesizarea proximitatii.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	10
precizia max. de inlocuire	0,2 mm
unghiul max. de deschidere	40 deg
precizie de repetare greifer	<= 0,04 mm
numarul bacurilor de greifer	2
modul de functionare	cu actiune dubla
functiune de greifer	vinclu
structura constructiva	parghie
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
presiune de operare	2 ... 8 bar
frecventa max. de lucru a greiferului	4 Hz
durata min. de deschidere la 6 bar	5 ms
durata min. de inchidere la 6 bar	5 ms
mediu de operare	aer comprimat filtrat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	5 ... 60 °C
moment total de apucare la 6 bar, deschis	25 Ncm
moment total de apucare la 6 bar, inchis	22 Ncm
forta max. la bacul de greifer Fz statica	16 N
momentul max. al bacului Mx static	0,3 Nm
momentul max. al bacului My static	0,1 Nm
momentul max. al bacului Mz static	0,2 Nm
greutate produs	39 g
tip fixare	cu filet interior
racord pneumatic	M3
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru capac de acoperire	POM
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu nichelat
informatii referitoare la material pentru bacul de greifer	otel de scule nichelat