


Priza cu cablu KMEB-2-24-2,5-LED

Cod: 174844

FESTO

preasamblat, pentru VUVB-, MEBH-, MOEBH-Ventile si N2-bobine.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| Afisarea pozitiei de comutare | LED |
| tip fixare | Pe ventil magnetic cu surub central M2,5 |
| pozitie instalare | Oricare |
| Greutate produs | 200 g |
| Conectare electrica | 4 pini Priza in unghi Oglinda de conectare tip C conform EN 175301-803 conform DIN EN 175301-803 |
| Tensiune nominala de operare DC | 24 V |
| Conexiunea conductorului de protectie | disponibil |
| Lungimea cablului | 2,5 m |
| Diametrul cablului | 6,2 mm |
| Structura cablului | 3x0,75 |
| Tip de protectie | IP65 conform IEC 60529 |
| Temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | in conformitate cu directivele EU RoHS |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK RoHS |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul invelisului cablului | TPE-U(PUR) |
| Materialul carcusei | PA POM |
| Materialul contactului electric | Bronz |