


**Drosel**  
**GRGO-M5-PK-3-LF-C**  
 Cod: 175060

Actioneaza in ambele directii de curgere. Cu drosel de precizie.



**Fisa tehnica**

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	functiune de drosel
racord pneumatic 1	M5
racord pneumatic 2	PK-3
elemente de reglare	surub cu slit
tip fixare	insurubabil
debit nominal normal in directia droselului	40 l/min
presiune de operare	0 ... 10 bar
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
mediu de operare	aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm
pozitie instalare	oricare
debit normal in directia de strangulare 6 -> 0 bar	80 l/min
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
cuplul maxim de pornire	1,5 Nm
greutate produs	7 g
informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare	alama
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru surub de reglare	alama
informatii referitoare la material pentru legatura oscilanta	zinc turnat sub presiune